



画像は元の製品と異なる場合があります

パフォーマンス

回転性能	●●●○○
動きのノイズ	●●●○○
摩擦	●●●○○
耐食性	●●●○○

コア属性

製品名	Lumina
ハウジングタイプ	無負荷時ブレーキ付き自在キャスター
導電性	はい
ステンレス	いいえ
温度範囲 (最小)	-10 °C
最大温度範囲	40 °C
取付高	59 mm
全幅	55 mm
総重量	0.13 kg

ハウジング

住宅用建材	亜鉛鍍造/アルミニウム
フォーク形状	双輪ハウジング、クローズド
旋回ベアリング	ステム、旋回
旋回半径	51 mm
旋回径	102 mm

車輪

本体材質	ポリプロピレン、導電性
トレッド材質	車輪本体と同一
ベアリング	スペーサーチューブ付きプレーンベアリング
車軸	リベット止め
スレッドガード	スレッドガードなし
直径	50 mm
トレッド幅	8 mm
ボディ幅	8 mm
トレッドの硬度 (D)	65 ショアD

フィッティング

フィッティングタイプ	グリップリング付きステム、カラー付き
ステム径	11 mm

LUMINA

6A23Y0I050B10-11x20/10 Rk. schwarz

EAN 4031582340556

注文番号 00073825
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

