

ALPHA

3470DVR125R05-20X45

EAN 4031582303599



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



이미지는 원래 제품과 다를 수 있습니다.

성능

롤 성능	● ● ● ○ ○
움직임 소음	● ● ● ○ ○
내마모성	● ● ○ ○ ○
부식방지	● ● ● ○ ○

핵심 속성

제품명	Alpha
하우징 유형	회전 캐스터
표준	EN12532 - 운송 장비
4km/h에서의 적재 용량	70 kg
정지 중 하중용량	140 kg
온도 범위(최소)	-20 °C
온도 범위(최대)	60 °C
총높이	158 mm
전체 체중	1.309 kg

휠

차체 재질	강판
트레드 재질	단단한 고무 검은색
베어링	롤러 베어링
차축	너트로 고정
스레드 가드	스레드가드 없음
직경	125 mm
트레드 폭	37 mm
트레드의 경도(A)	85 Shore A

하우징

재료	강판, 무거움
Fork 외형	다양한
스위블 베어링	볼 레이스 2회
오프셋	40 mm
회전 반경	102.5 mm
회전 간섭	205 mm

피팅

피팅 유형	고체 스템, 원형
볼트 직경	20 mm
볼트 길이	45 mm

ALPHA

3470DVR125R05-20X45

EAN 4031582303599



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

기술 도면

