



ROUE

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Tread hardness        | souple |
| Diamètre              | 160 mm |
| Largeur du bandage    | 40 mm  |
| Diamètre de l'alésage | 12 mm  |
| Longueur de moyeu     | 58 mm  |

PERFORMANCE

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Performance de roulage    | ● ● ● ○ ○ |
| Bruit de mouvement        | ● ● ● ● ● |
| Usure                     | ● ● ● ○ ○ |
| Résistance à la corrosion | ● ● ● ○ ○ |

ATTRIBUTS DE BASE

|                                 |          |
|---------------------------------|----------|
| Nom du produit                  | Elastech |
| Capacité de charge à 4 km/h     | 300 kg   |
| Conducteur d'électricité        | no       |
| Inoxydable                      | no       |
| Capacité de charge statique     | 600 kg   |
| Plage de température (minimale) | -20 °C   |
| Plage de température (maximale) | 80 °C    |
| Poids                           | 0.82 kg  |