

## GALEA STAINLESS

5087PJC100P30-10

EAN 4031582383683



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



画像は元の製品と異なる場合があります

## パフォーマンス

|        |           |
|--------|-----------|
| 回転性能   | ● ● ● ● ○ |
| 動きのノイズ | ● ● ● ● ○ |
| 摩擦     | ● ● ● ● ○ |
| 耐食性    | ● ● ● ○ ○ |

## コア属性

|           |                    |
|-----------|--------------------|
| 製品名       | Galea stainless    |
| ハウジングタイプ  | トータルロック付き自在キャスター   |
| 標準        | EN12530 - デバイスカスター |
| 3km/hの耐荷重 | 100 kg             |
| ステンレス     | ✓                  |
| 静荷重       | 200 kg             |
| 温度範囲 (最小) | -20 °C             |
| 最大温度範囲    | 60 °C              |
| 取付高       | 139 mm             |
| 全幅        | 66 mm              |
| 総重量       | 0.476 kg           |

## 車輪

|             |                  |
|-------------|------------------|
| 本体材質        | ポリプロピレン          |
| トレッド材質      | 熱可塑性ゴム           |
| ベアリング       | 精密ボールベアリング、ステンレス |
| スレッドガード     | スレッドガード付き        |
| 直径          | 100 mm           |
| トレッド幅       | 30 mm            |
| トレッドの硬度 (A) | 87 ショアA          |

## ハウジング

|         |                       |
|---------|-----------------------|
| 材料      | ポリアミド                 |
| フォーク形状  | クローズ                  |
| 旋回ベアリング | 2つのボールレース、強化版またはステンレス |
| オフセット   | 40 mm                 |
| 旋回半径    | 128 mm                |
| 旋回径     | 256 mm                |
| ドーム径    | 59 mm                 |

## フィッティング

|            |       |
|------------|-------|
| フィッティングタイプ | ボルト穴  |
| ボルト穴径      | 10 mm |

# GALEA STAINLESS

5087PJC100P30-10

EAN 4031582383683



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## 図面

