

PURETECH AIR

DQP400x100-Ø10 HL74 4PLY with axle

EAN 4031582438215



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Bild kann vom Originalprodukt abweichen

RAD

Tread hardness	weich
Material des Radkörpers	Stahlblech
Material der Lauffläche	Luftreifen, Blockprofil
Lager	Präzisionskugellager
Fadenschutz	Mit Fadenschutz
Durchmesser	400 mm
Breite der Lauffläche	100 mm
Achsloch Durchmesser	10 mm
Nabenlänge	74 mm
Härte der Lauffläche (A)	55 Shore A

PERFORMANCE

Laufverhalten	● ● ● ● ○ ○
Fahrgeräusch	● ● ● ● ○ ○
Abrieb	● ● ● ● ○ ○
Korrosionsbeständigkeit	● ● ● ● ○ ○

HAUPTMERKMALE

Produktname	Puretech air
Typ	Rad
Tragfähigkeit bei 3 km/h	200 kg
Elektrisch-leitfähig	Nein
Rostfrei	Nein
Statische Tragfähigkeit	400 kg
Gesamtgewicht	2,67 kg

PURETECH AIR

DQP400x100-Ø10 HL74 4PLY with axle

EAN 4031582438215



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Produktzeichnungen

