



Bild kann vom Originalprodukt abweichen

**PERFORMANCE**

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Laufverhalten           | ● ● ● ● ○ |
| Fahrgeräusch            | ● ● ● ● ○ |
| Abrieb                  | ● ● ● ● ○ |
| Korrosionsbeständigkeit | ● ● ● ● ○ |

**HAUPTMERKMALE**

|                             |                                |
|-----------------------------|--------------------------------|
| Produktname                 | Zeta                           |
| Typ                         | Lenkrolle mit Totalfeststeller |
| Norm                        | EN12532 - Transportgeräte      |
| Tragfähigkeit bei 4 km/h    | 800 kg                         |
| Tragfähigkeit bei 6 km/h    | 640 kg                         |
| Elektrisch-leitfähig        | Nein                           |
| Rostfrei                    | Nein                           |
| Statische Tragfähigkeit     | 1600 kg                        |
| Temperaturbereich (Minimum) | -30 °C                         |
| Temperaturbereich (Maximum) | 80 °C                          |
| Bauhöhe                     | 290 mm                         |
| Gesamtbreite                | 96 mm                          |
| Gesamtgewicht               | 3,88 kg                        |

**GEHÄUSE**

|                 |                                                |
|-----------------|------------------------------------------------|
| Gehäusematerial | Stahlblech, sehr schwer                        |
| Gabelform       | Bauchig, verstärkt                             |
| Schwenklager    | Kugelbahn, zweireihig, verstärkt oder rostfrei |
| Farbe           | Blaupassiviert                                 |
| Ausladung       | 55 mm                                          |
| Schwenkradius   | 180 mm                                         |
| Störkreis       | 360 mm                                         |
| Dom Durchmesser | 96 mm                                          |

**RAD**

|                          |                         |
|--------------------------|-------------------------|
| Material des Radkörpers  | Polyamid                |
| Material der Lauffläche  | Identisch mit Radkörper |
| Lager                    | Präzisionskugellager    |
| Achse                    | Verschraubt             |
| Radfarbe                 | Natürliches Weiß        |
| Fadenschutz              | Mit Fadenschutz         |
| Durchmesser              | 250 mm                  |
| Breite der Lauffläche    | 50 mm                   |
| Breite des Radkörpers    | 50 mm                   |
| Härte der Lauffläche (D) | 75 Shore D              |

**BEFESTIGUNG**

|                             |                                |
|-----------------------------|--------------------------------|
| Befestigungsart             | Mittelgroße rechteckige Platte |
| Plattenlänge                | 137 mm                         |
| Plattenbreite               | 105 mm                         |
| Plattenlochlänge (Minimum)  | 75 mm                          |
| Plattenlochlänge (Maximum)  | 80 mm                          |
| Plattenlochbreite (Minimum) | 75 mm                          |
| Plattenlochbreite (Maximum) | 105 mm                         |
| Plattenloch Durchmesser     | 11 mm                          |

# ZETA

4687UOP250P63

EAN 4031582308242

Bestellnummer 00804228

Produktzeichnungen



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

