



画像は元の製品と異なる場合があります

### パフォーマンス

|        |             |
|--------|-------------|
| 回転性能   | ● ● ● ● ● ○ |
| 動きのノイズ | ● ● ● ● ○ ○ |
| 摩擦     | ● ● ● ● ● ○ |
| 耐食性    | ● ● ● ● ● ○ |

### コア属性

|           |                |
|-----------|----------------|
| 製品名       | Kappa          |
| ハウジングタイプ  | 自在キャスター        |
| 標準        | EN12532 - 輸送機器 |
| 4km/hの耐荷重 | 800 kg         |
| 6km/hの耐荷重 | 640 kg         |
| 導電性       | いいえ            |
| ステンレス     | いいえ            |
| 静荷重       | 1600 kg        |
| 温度範囲 (最小) | -10 °C         |
| 最大温度範囲    | 60 °C          |
| 取付高       | 245 mm         |
| 全幅        | 110 mm         |
| 総重量       | 4.47 kg        |

### ハウジング

|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| 住宅用建材              | 鋳鉄、鍛鉄、重量系             |
| フォーク形状             | 幅広い、強化版               |
| 旋回ベアリング            | 2つのボールレース、強化版またはステンレス |
| 色                  | 青色被膜保護                |
| オフセット              | 59 mm                 |
| 旋回半径               | 160 mm                |
| 旋回径                | 320 mm                |
| Lubrication nipple | 1                     |
| ドーム径               | 111 mm                |

### 車輪

|             |                   |
|-------------|-------------------|
| 本体材質        | アルミニウム            |
| トレッド材質      | ポリウレタン、鋳造         |
| ベアリング       | 精密ボールベアリング        |
| 車軸          | ナットでネジ止め          |
| 車輪色         | ハニーイエロー (RAL1005) |
| スレッドガード     | スレッドガードなし         |
| 直径          | 200 mm            |
| トレッド幅       | 50 mm             |
| ボディ幅        | 50 mm             |
| トレッドの硬度 (A) | 92 ショアA           |
| トレッドの硬度 (D) | 42 ショアD           |

### フィッティング

|             |         |
|-------------|---------|
| フィッティングタイプ  | 長方形プレート |
| プレート長       | 135 mm  |
| プレート幅       | 110 mm  |
| プレート穴長 (最小) | 75 mm   |
| プレート穴長 (最大) | 80 mm   |
| プレート穴幅 (最小) | 75 mm   |
| プレート穴幅 (最大) | 105 mm  |
| プレート穴径      | 11 mm   |

