製品情報

LUMINA

A523POI050B10-11x20/10D45 9011/9011

EAN 4031582317381



画像は元の製品と異なる場合があります

パフォーマンス

回転性能	●●●○○
動きのノイズ	●●●○○
摩擦	●●●○○
耐食性	●●●○○

コア属性

製品名	Lumina
ハウジングタイプ	無負荷時ブレーキ付き自在キャスター
3km/hの耐荷重	40 kg
導電性	いいえ
ステンレス	いいえ
静荷重	80 kg
温度範囲（最小）	-20 °C
最大温度範囲	60 °C
取付高	61 mm
全幅	55 mm
総重量	0.09 kg

ハウジング

住宅用建材	ポリプロピレン
フォーク形状	双輪ハウジング、クローズド、ドーム付き
旋回ベアリング	ステム、旋回
色	グラファイトブラック（RAL9011）
オフセット	20 mm
旋回半径	52 mm
旋回径	104 mm
ドーム径	45 mm

車輪

本体材質	ポリプロピレン
トレッド材質	車輪本体と同一
ベアリング	スペーサーチューブ付きプレーンベアリング
車軸	リベット止め
トレッド色	グラファイトブラック（RAL9011）
車輪色	グラファイトブラック（RAL9011）
スレッドガード	スレッドガードなし
直径	50 mm
トレッド幅	8 mm
車軸穴径	0 mm
ハブの長さ	0 mm
ボディ幅	8 mm
トレッドの硬度（D）	65 ショアD

フィッティング

フィッティングタイプ	グリップリング付きステム、カラー付き
ステム径	11 mm
ステム長	20 mm

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

製品情報

LUMINA

A523POI050B10-11x20/10D45 9011/9011

EAN 4031582317381

注文番号 00071257

製品図面

