


ALPHA STAINLESS

8470UFD160P63

EAN 4031582346879



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



画像は元の製品と異なる場合があります

パフォーマンス

回転性能	● ● ● ● ○
動きのノイズ	● ● ● ● ○
摩擦	● ● ● ○ ○
耐食性	● ● ● ● ●

コア属性

製品名	Alpha stainless
ハウジングタイプ	自在キャスター
標準	EN12532 - 輸送機器
4km/hの耐荷重	300 kg
導電性	いいえ
ステンレス	はい
静荷重	600 kg
温度範囲（最小）	-20 °C
最大温度範囲	80 °C
取付高	200 mm
全幅	96 mm
総重量	2.14 kg

ハウジング

住宅用建材	ステンレス、重量系
フォーク形状	幅の広い
旋回ベアリング	2つのボールレース
色	ステンレス
オフセット	55 mm
旋回半径	135 mm
旋回径	270 mm
ドーム径	96 mm

車輪

Tread hardness	柔らかい
本体材質	ポリアミド
トレッド材質	弾性タイヤ、ノンマーキング、加硫処理
ベアリング	ローラーベアリング、ステンレス
車軸	ナットでネジ止め
車輪色	シルバークレー (RAL7001)
直径	160 mm
トレッド幅	46 mm
ボディ幅	46 mm
トレッドの硬度 (A)	63 ショアA

フィッティング

フィッティングタイプ	長方形プレート
プレート長	137 mm
プレート幅	105 mm
プレート穴長（最小）	75 mm
プレート穴長（最大）	80 mm
プレート穴幅（最小）	75 mm
プレート穴幅（最大）	105 mm
プレート穴径	11 mm

