ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

SOCKET

Kunststoff Huelse R20-22/11

EAN 4031582090130



Изображение может отличаться от оригинального продукта

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Устойчивость к коррозии	●●●○○

ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

Название продукта	Розетка
Тип	Принадлежность
Грузоподъемность при 3 км/ч	40 kg
Электропроводящий	Нет
Нержавеющая сталь	Нет
Грузоподъемность статическая	80 kg
Общая высота	36 mm
Общий вес	0,01 kg

ФИТИНГ

Тип фитинга	Синтетический разъем, круглый
Диаметр Болт	22 mm

© Copyright 2026 TENTE International GmbH