PRODUKTINFORMATION

ALPHA STAINLESS

8477UFX100P30-11

EAN 4031582370201



Bild kann vom Originalprodukt abweichen

PERFORMANCE

Laufverhalten	●●●○○
Fahrgeräusch	●●●●●
Abrieb	●●●○○
Korrosionsbeständigkeit	●●●●●

HAUPTMERKMALE

Produktname	Alpha stainless
Typ	Lenkrolle mit Totalfeststeller
Norm	EN12532 - Transportgeräte
Tragfähigkeit bei 4 km/h	150 kg
Elektrisch-leitfähig	Nein
Rostfrei	Ja
Statische Tragfähigkeit	300 kg
Temperaturbereich (Minimum)	-20 °C
Temperaturbereich (Maximum)	80 °C
Bauhöhe	128 mm
Gesamtgewicht	0,83 kg

GEHÄUSE

Gehäusematerial	Rostfreier Stahl, schwer
Gabelform	Bauchig
Schwenklager	Kugelbahn, zweireihig
Farbe	Stahl, Rostfrei
Ausladung	41 mm
Störkreis	242 mm

RAD

Tread hardness	weich
Material des Radkörpers	Polyamid
Material der Lauffläche	Elastikreifen, spurlos, vulkanisiert
Lager	Präzisionskugellager, abgedichtet
Achse	Verschraubt
Fadenschutz	Mit Fadenschutz
Durchmesser	100 mm
Breite der Lauffläche	34 mm
Härte der Lauffläche (A)	64 Shore A

BEFESTIGUNG

Befestigungsart	Anschraubloch
Rückenloch Durchmesser	11 mm

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


ALPHA STAINLESS


8477UFX100P30-11


EAN 4031582370201

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Produktzeichnungen







© Copyright 2026 TENTE International GmbH