

FOOTMASTER

FOOT MASTER GATD-125-ASF-HUD

EAN 4031582496598

订单号 00800210



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



图片可能与原产品不同

表现

滚动性能	○ ○ ○ ○ ○
运动噪音	○ ○ ○ ○ ○
损耗	○ ○ ○ ○ ○
耐腐蚀性	○ ○ ○ ○ ○

核心属性

产品名称	Footmaster
外壳类型	万向脚轮
3 km/h的载重	440 kg
温度范围 (最低)	-10 ° C
最高温度范围	90 ° C
总高	175 mm
总宽度	141 mm
总重量	11.154 kg

轮子

轴承	未加工中心
直径	125 mm
胎面宽度	35 mm
轮体宽度	35 mm

支架

偏移量	33 mm
旋转半径	107 mm
转向干涉	214 mm
圆顶直径	130 mm

固定件

上板长	145 mm
上板宽	145 mm
上板孔长度 (最大)	120 mm
上板孔宽度 (最大)	120 mm
上板孔直径	11 mm

FOOTMASTER

FOOT MASTER GATD-125-ASF-HUD

EAN 4031582496598
订单号 00800210



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

技术图纸

