製品情報

DURATECH HEAT

WOO075x25-Ø8 HL31

EAN 4031582367362



画像は元の製品と異なる場合があります

パフォーマンス

回転性能	●●●○○
動きのノイズ	●●●○○
摩擦	●●●●●
耐食性	●●●○○

コア属性

製品名	Duratech heat
ハウジングタイプ	車輪
標準	EN12530 - デバイスキャスター
3km/hの耐荷重	75 kg
導電性	いいえ
ステンレス	いいえ
静荷重	150 kg
温度範囲（最小）	-40 °C
最大温度範囲	200 °C

車輪

本体材質	熱可塑性合成樹脂、耐熱性
トレッド材質	車輪本体と同一
ベアリング	プレーンベアリング
スレッドガード	スレッドガードなし
直径	75 mm
トレッド幅	25 mm
車軸穴径	8 mm
ハブの長さ	31 mm

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


DURATECH HEAT

WOO075x25-Ø8 HL31

EAN 4031582367362

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

製品図面



© Copyright 2026 TENTE International GmbH