INFORMAZIONI DI PRODOTTO

# NOVATECH

RK.ETP082x68-Ø47x12

EAN 4031582369540



L'immagine può differire dal prodotto originale

## RUOTA

| | |
|---|---|
| Materiale del corpo | Non definito |
| Materiale del battistrada | Polipropilene, morbido |
| Diametro | 82 mm |
| Larghezza battistrada | 68 mm |
| Durezza del Battistrada (A) | 92 Shore A |
| Diametro cuscinetto a sfere | 47 mm |
| Larghezza cuscinetto a sfere | 12 mm |

## PRESTAZIONI

| | |
|---|---|
| Prestazioni di rotolamento | ●●●●○ |
| Rumore | ●●●○○ |
| Attrito | ●●●●○ |
| Resistenza alla corrosione | ●●●○○ |

## ATTRIBUTI PRINCIPALI

| | |
|---|---|
| Nome del prodotto | Novatech |
| Tipo | Ruota |
| Portata a 3 km/h | 700 kg |
| Elettricamente conduttivo | No |
| Inossidabile | No |
| Portata statica | 1400 kg |
| Intervallo di temperatura (minimo) | -20 °C |
| Intervallo di temperatura (massimo) | 60 °C |

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

# NOVATECH

RK.ETP082x68-Ø47x12

EAN 4031582369540

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Disegni del prodotto







