

# FOOTMASTER

FOOT MASTER GD-120-S-NYN-CAL

EAN 4031582413274



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



画像は元の製品と異なる場合があります

## パフォーマンス

回転性能	○○○○○
動きのノイズ	○○○○○
摩擦	○○○○○
耐食性	○○○○○

## コア属性

製品名	Footmaster
ハウジングタイプ	自在キャスター
3km/hの耐荷重	1000 kg
導電性	いいえ
ステンレス	いいえ
静荷重	1000 kg
温度範囲 (最小)	-10 °C
最大温度範囲	90 °C
取付高	120 mm
全幅	100 mm
総重量	1.8 kg

## ハウジング

色	ホワイト
オフセット	52 mm
旋回半径	89 mm
旋回径	178 mm
ドーム径	100 mm

## 車輪

ベアリング	ローラーベアリング、緩衝
車輪色	黒
直径	75 mm
トレッド幅	30.5 mm
ボディ幅	30.5 mm

## フィッティング

ボルト穴径	16 mm
-------	-------

# FOOTMASTER

FOOT MASTER GD-120-S-NYN-CAL

EAN 4031582413274

注文番号 00062073  
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

