

# ALPHA

3478UOR080P62 TFR

EAN 4031582400113



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'immagine può differire dal prodotto originale

## PRESTAZIONI

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| Prestazioni di rotolamento | ● ● ● ○ ○ |
| Rumore                     | ● ● ● ○ ○ |
| Attrito                    | ● ● ● ● ● |
| Resistenza alla corrosione | ● ● ● ○ ○ |

## ATTRIBUTI PRINCIPALI

|                                     |                                     |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Nome del prodotto                   | Alpha                               |
| Tipo                                | Ruota fissa                         |
| Standard                            | EN12532 - Attrezzature di trasporto |
| Portata a 4 km/h                    | 200 kg                              |
| Portata statica                     | 400 kg                              |
| Intervallo di temperatura (minimo)  | -25 °C                              |
| Intervallo di temperatura (massimo) | 80 °C                               |
| Altezza totale                      | 108 mm                              |
| Peso complessivo                    | 0,412 kg                            |

## RUOTA

|                             |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| Materiale del corpo         | Poilammide         |
| Materiale del battistrada   | Identico al nucleo |
| Cuscinetto                  | Cuscinetto a rulli |
| Asse                        | Vite con dado      |
| Parafili                    | Senza parafili     |
| Diametro                    | 80 mm              |
| Larghezza battistrada       | 30 mm              |
| Durezza del Battistrada (D) | 75 Shore D         |

## SUPPORTO

|                      |                             |
|----------------------|-----------------------------|
| Materiale            | Lamiera di acciaio, pesante |
| Forma della forcella | Largo                       |

## FISSAGGIO

|                                  |                      |
|----------------------------------|----------------------|
| Tipo di fissaggio                | Piastra rettangolare |
| Lunghezza della piastra          | 103 mm               |
| Larghezza della piastra          | 85 mm                |
| Lunghezza foro piastra (minima)  | 77 mm                |
| Lunghezza foro piastra (massima) | 80 mm                |
| Larghezza foro piastra (massima) | 60 mm                |
| Diametro del foro della piastra  | 9 mm                 |

# ALPHA

3478UOR080P62 TFR

EAN 4031582400113



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## DISEGNI TECNICI

