

PURETECH AIR

DQP400X100-Ø20 HL74 4PR

EAN 4031582318029



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



画像は元の製品と異なる場合があります

車輪

| | |
|-------------|-----------------|
| 本体材質 | シートスチール |
| | 柔らかい |
| トレッド材質 | 空気入り、ブロックプロファイル |
| ベアリング | 精密ボールベアリング |
| スレッドガード | スレッドガード付き |
| 直径 | 400 mm |
| トレッド幅 | 100 mm |
| 車軸穴径 | 20 mm |
| ハブの長さ | 74 mm |
| トレッドの硬度 (A) | 55 ショアA |

パフォーマンス

| | |
|--------|-----------|
| 回転性能 | ● ● ● ○ ○ |
| 動きのノイズ | ● ● ● ○ ○ |
| 摩擦 | ● ● ● ○ ○ |
| 耐食性 | ● ● ● ○ ○ |

コア属性

| | |
|-----------|--------------|
| 製品名 | Puretech air |
| ハウジングタイプ | 車輪 |
| 3km/hの耐荷重 | 200 kg |
| 静荷重 | 400 kg |
| 総重量 | 2.665 kg |

PURETECH AIR

DQP400X100-Ø20 HL74 4PR

EAN 4031582318029



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

図面

