

ZETA

4681IFP125P63 XL

EAN 4031582399844



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



画像は元の製品と異なる場合があります

パフォーマンス

回転性能	● ● ● ○ ○
動きのノイズ	● ● ● ○ ○
摩擦	● ● ● ○ ○
耐食性	● ● ● ○ ○

コア属性

製品名	Zeta
ハウジングタイプ	方向ロック付き回転キャスター
標準	EN12532 - 輸送機器
4km/hの耐荷重	300 kg
6km/hの耐荷重	240 kg
静荷重	600 kg
温度範囲 (最小)	-20 °C
最大温度範囲	85 °C
取付高	164 mm
総重量	2.928 kg

車輪

本体材質	アルミニウム
	柔らかい
トレッド材質	弾性タイヤ、ノンマーキング、加硫処理
ベアリング	精密ボールベアリング
車軸	ナットでネジ止め
スレッドガード	スレッドガードなし
直径	125 mm
トレッド幅	50 mm
トレッドの硬度 (A)	67 ショアA

ハウジング

材料	スチール、超重量系
フォーク形状	幅広い、強化版
旋回ベアリング	2つのボールレース、強化版またはステンレス
オフセット	55 mm
旋回径	230 mm

フィッティング

フィッティングタイプ	長方形プレート
プレート長	137 mm
プレート幅	105 mm
プレート穴長 (最大)	105 mm
プレート穴幅 (最小)	75 mm
プレート穴幅 (最大)	80 mm
プレート穴径	11 mm

ZETA

4681IFP125P63 XL

EAN 4031582399844



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

図面

