



ROUE

Diamètre	101.6 mm
Largeur du bandage	31.75 mm
Diamètre de l'alésage	9.8 mm
Longueur de moyeu	41 mm

PERFORMANCE

Performance de roulage	● ● ● ○ ○
Bruit de mouvement	● ● ○ ○ ○
Usure	● ● ● ● ○
Résistance à la corrosion	● ● ● ○ ○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Maxtech
Capacité de charge à 3 km/h	125 kg
Conducteur d'électricité	no
Inoxydable	no
Capacité de charge statique	250 kg

Product Drawings

