PRODUKTINFORMATION

ELASTECH

RK.XLR 125x40-Ø20 HL44 ESD

EAN 4031582508383



Bild kann vom Originalprodukt abweichen

PERFORMANCE

Laufverhalten	●●●●○
Fahrgeräusch	●●●●○
Abrieb	●●●○○
Korrosionsbeständigkeit	●●●○○

HAUPTMERKMALE

Produktname	Elastech
Typ	Rad
Norm	EN12532 - Transportgeräte
Tragfähigkeit bei 4 km/h	160 kg
Elektrisch-leitfähig	Nein
Rostfrei	Nein
Statische Tragfähigkeit	320 kg
Temperaturbereich (Minimum)	-20 °C
Temperaturbereich (Maximum)	80 °C
Gesamtgewicht	0,39 kg

RAD

Tread hardness	weich
Material des Radkörpers	Nicht definiert
Material der Lauffläche	Polypropylen, weich
Durchmesser	125 mm
Breite der Lauffläche	40 mm
Härte der Lauffläche (A)	63 Shore A

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

ELASTECH

RK.XLR 125x40-Ø20 HL44 ESD

EAN 4031582508383

Bestellnummer 10011100

Produktzeichnungen

