

DURATECH

TOP 082X91-Ø20 HL93

EAN 4031582322637



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



画像は元の製品と異なる場合があります

車輪

| | |
|-------------|------------|
| 本体材質 | ポリアミド、重量系 |
| トレッド材質 | 車輪本体と同一 |
| ベアリング | 精密ボールベアリング |
| 車輪色 | ナチュラルホワイト |
| スレッドガード | スレッドガードなし |
| 直径 | 82 mm |
| トレッド幅 | 91 mm |
| 車軸穴径 | 20 mm |
| ハブの長さ | 93 mm |
| ボディ幅 | 91 mm |
| トレッドの硬度 (D) | 75 ショアD |
| ベアリングタイプ | 6204ZV |

パフォーマンス

| | |
|--------|-----------|
| 回転性能 | ● ● ● ● ● |
| 動きのノイズ | ● ● ○ ○ ○ |
| 摩擦 | ● ● ● ● ● |
| 耐食性 | ● ● ● ○ ○ |

コア属性

| | |
|-----------|-------------------------|
| 製品名 | Duratech |
| 標準 | EN12533 - 重量物向けキャスター |
| 4km/hの耐荷重 | 900 kg |
| 6km/hの耐荷重 | 720 kg |
| 静荷重 | 1800 kg |
| 温度範囲 (最小) | -40 °C |
| 温度範囲 (最大) | 80 °C |
| 総重量 | 0.566 kg |

DURATECH

TOP 082X91-Ø20 HL93

EAN 4031582322637



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

図面

