



A kép eltérhet az eredeti terméktől

### TEJESÍTMÉNY

Gördülési ellenállás teljesítménye ● ● ● ● ○

Mozgás zajkibocsátása ● ● ● ○ ○

Kopás ● ● ● ● ○

Korrozióálló képesség ● ● ● ○ ○

### ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

Termék neve Novatech

Ház típusa Kerék

Teherbírás 3 km/h-nál 600 kg

Statikus teherbírás 1200 kg

Hőmérséklet-tartomány (minimális) -20 °C

Hőmérséklet-tartomány (maximális) 60 °C

### KERÉK

Felépítmény anyaga Meghatározatlan

Futófelület anyaga Polipropilén, puha

Átmérő 82 mm

Futófelület szélessége 62 mm

A futófelület keménysége (A) 92 Shore A

Golyóscsapágy átmérője 47 mm

Golyóscsapágy szélessége 13 mm

## MŰSZAKI RAJZOK

