

## ALPHA STAINLESS

8477PIO100P62

EAN 4031582381658



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



画像は元の製品と異なる場合があります

## パフォーマンス

|        |           |
|--------|-----------|
| 回転性能   | ● ● ● ○ ○ |
| 動きのノイズ | ● ● ● ○ ○ |
| 摩擦     | ● ● ● ○ ○ |
| 耐食性    | ● ● ● ○ ○ |

## コア属性

|           |                  |
|-----------|------------------|
| 製品名       | Alpha stainless  |
| ハウジングタイプ  | トータルロック付き自在キャスター |
| 標準        | EN12532 - 輸送機器   |
| 4km/hの耐荷重 | 75 kg            |
| ステンレス     | ✓                |
| 静荷重       | 150 kg           |
| 温度範囲 (最小) | -20 °C           |
| 最大温度範囲    | 60 °C            |
| 取付高       | 128 mm           |
| 総重量       | 0.998 kg         |

## 車輪

|             |              |
|-------------|--------------|
| 本体材質        | ポリプロピレン      |
| トレッド材質      | 硬質ゴム、ノンマーキング |
| ベアリング       | プレーンベアリング    |
| 車軸          | ナットでネジ止め     |
| スレッドガード     | スレッドガードなし    |
| 直径          | 100 mm       |
| トレッド幅       | 35 mm        |
| トレッドの硬度 (A) | 80 ショアA      |

## ハウジング

|         |           |
|---------|-----------|
| 材料      | ステンレス、重量系 |
| フォーク形状  | 幅の広い      |
| 旋回ベアリング | 2つのボールレース |
| オフセット   | 41 mm     |
| 旋回半径    | 123 mm    |
| 旋回径     | 246 mm    |

## フィッティング

|             |         |
|-------------|---------|
| フィッティングタイプ  | 長方形プレート |
| プレート長       | 105 mm  |
| プレート幅       | 80 mm   |
| プレート穴長 (最小) | 77 mm   |
| プレート穴長 (最大) | 80 mm   |
| プレート穴幅 (最大) | 60 mm   |
| プレート穴径      | 9 mm    |

# ALPHA STAINLESS

8477PIO100P62

EAN 4031582381658



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## 図面

3477U00100P62-neu

