

# FOOTMASTER

## FOOT MASTER GATD-125-ASF-HUD

EAN 4031582496598

Номер замовлення 00800210



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

### ЕФЕКТИВНІСТЬ

Продуктивність рулону ○○○○○

Шум руху ○○○○○

Атритація ○○○○○

Стійкість до корозії ○○○○○

### ОСНОВНІ АТРИБУТИ

Назва продукту	Footmaster
Тип	Поворотний Колісна опора
Обвантажопідйомність 3 км/год	440 kg
Діапазон температур (мінімальний)	-10 °C
Діапазон температур (максимальний)	90 °C
Загальна висота	175 mm
Загальна ширина	141 mm
Загальна вага	11,154 kg

### КОЛЕСО

Носіння	Немеханізована Хаб
Діаметр	125 mm
Протектор	35 mm
Ширина тіла	35 mm

### КРОНШТЕЙН

Офсет (Зсув)	33 mm
Радіус повороту	107 mm
Поворотне з'єднання	214 mm
Діаметр ковпачка	130 mm

### ВСТАНОВЛЕННЯ

Довжина пластини	145 mm
Ширина тарілки	145 mm
Довжина отвору для планшета (максимальна)	120 mm
Ширина отвору для планшета (максимальна)	120 mm
Діаметр отвору планшета	11 mm

# FOOTMASTER

FOOT MASTER GATD-125-ASF-HUD

EAN 4031582496598

Номер замовлення 00800210



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## ТЕХНІЧНІ КРЕСЛЕННЯ

