

ALPHA

8476UFX160P67 OH200 BRAKE-ASM

EAN 4031582380545

Bestellnummer 00064659



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Bild kann vom Originalprodukt abweichen

PERFORMANCE

Laufverhalten	● ● ● ● ○
Fahrgeräusch	● ● ● ● ●
Abrieb	● ● ● ○ ○
Korrosionsbeständigkeit	● ● ● ● ●

HAUPTMERKMALE

Produktname	Alpha
Gehäusetyp	Lenkrolle mit Zentral-, Rad- oder Totalfeststeller
Norm	EN12532 - Transportgeräte
Tragfähigkeit bei 4 km/h	250 kg
Statische Tragfähigkeit	500 kg
Temperaturbereich (Minimum)	-20 °C
Temperaturbereich (Maximum)	80 °C
Bauhöhe	200 mm
Gesamtbreite	99 mm
Gesamtgewicht	1,877 kg

RAD

Material des Radkörpers	Polyamid
Material der Lauffläche	Elastikreifen, spurlos, vulkanisiert
Lager	Präzisionskugellager, abgedichtet
Achse	Verschraubt
Radfarbe	Silbergrau (RAL7001)
Fadenschutz	Mit Fadenschutz
Durchmesser	160 mm
Breite der Lauffläche	46 mm
Breite des Radkörpers	46 mm
Härte der Lauffläche (A)	63 Shore A

GEHÄUSE

Material	Rostfreier Stahl, schwer
Gabelform	Bauchig
Schwenklager	Kugelbahn, zweireihig
Farbe	Stahl, Rostfrei
Ausladung	55 mm
Schwenkradius	143,5 mm
Störkreis	287 mm
Dom Durchmesser	96 mm

BEFESTIGUNG

Befestigungsart	Platte mit Zentralfeststellung
Plattenlänge	176 mm
Plattenbreite	112 mm
Plattenlochlänge (Maximum)	77,5 mm
Plattenlochbreite (Maximum)	105 mm
Plattenloch Durchmesser	13 mm

ALPHA

8476UFX160P67 OH200 BRAKE-ASM

EAN 4031582380545
Bestellnummer 00064659



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

