

# KAPPA LOAD

9652TOP200P63 CL67

EAN 4031582314946



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Bild kann vom Originalprodukt abweichen

## PERFORMANCE

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Laufverhalten           | ● ● ● ● ● |
| Fahrgeräusch            | ● ● ○ ○ ○ |
| Abrieb                  | ● ● ● ● ● |
| Korrosionsbeständigkeit | ● ● ● ● ○ |

## HAUPTMERKMALE

|                             |                                            |
|-----------------------------|--------------------------------------------|
| Produktname                 | Kappa load                                 |
| Typ                         | Lenkrolle mit Totalfeststeller, vorlaufend |
| Norm                        | EN12533 - Schwerlastrollen                 |
| Tragfähigkeit bei 4 km/h    | 1200 kg                                    |
| Tragfähigkeit bei 6 km/h    | 1000 kg                                    |
| Elektrisch-leitfähig        | Nein                                       |
| Rostfrei                    | Nein                                       |
| Statische Tragfähigkeit     | 2000 kg                                    |
| Temperaturbereich (Minimum) | -30 °C                                     |
| Temperaturbereich (Maximum) | 80 °C                                      |
| Bauhöhe                     | 245 mm                                     |
| Gesamtbreite                | 116 mm                                     |
| Gesamtgewicht               | 5,31 kg                                    |

## GEHÄUSE

|                    |                                   |
|--------------------|-----------------------------------|
| Gehäusematerial    | Schmiedeeisen, schwer             |
| Gabelform          | Bauchig, verstärkt                |
| Schwenklager       | Axialrillen- und Kegelrollenlager |
| Farbe              | Blaupassiviert                    |
| Ausladung          | 59 mm                             |
| Schwenkradius      | 160 mm                            |
| Störkreis          | 320 mm                            |
| Lubrication nipple | 1                                 |
| Dom Durchmesser    | 111 mm                            |

## RAD

|                          |                         |
|--------------------------|-------------------------|
| Material des Radkörpers  | Polyamid, schwer        |
| Material der Lauffläche  | Identisch mit Radkörper |
| Lager                    | Präzisionskugellager    |
| Achse                    | Verschraubt             |
| Radfarbe                 | Natürliches Weiß        |
| Fadenschutz              | Ohne Fadenschutz        |
| Durchmesser              | 200 mm                  |
| Breite der Lauffläche    | 50 mm                   |
| Breite des Radkörpers    | 50 mm                   |
| Härte der Lauffläche (D) | 75 Shore D              |

## BEFESTIGUNG

|                             |                                |
|-----------------------------|--------------------------------|
| Befestigungsart             | Mittelgroße rechteckige Platte |
| Plattenlänge                | 135 mm                         |
| Plattenbreite               | 110 mm                         |
| Plattenlochlänge (Minimum)  | 75 mm                          |
| Plattenlochlänge (Maximum)  | 80 mm                          |
| Plattenlochbreite (Minimum) | 75 mm                          |
| Plattenlochbreite (Maximum) | 105 mm                         |
| Plattenloch Durchmesser     | 11 mm                          |

# KAPPA LOAD

9652TOP200P63 CL67

EAN 4031582314946

Bestellnummer 00828520  
Produktzeichnungen



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

