

GALEA

5071PJH125R05-22X40

EAN 4031582368505



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Bild kann vom Originalprodukt abweichen

PERFORMANCE

| | |
|-------------------------|-----------|
| Laufverhalten | ● ● ● ○ ○ |
| Fahrgeräusch | ● ● ● ○ ○ |
| Abrieb | ● ● ● ○ ○ |
| Korrosionsbeständigkeit | ● ● ● ● ○ |

HAUPTMERKMALE

| | |
|-----------------------------|------------------------------------|
| Produktname | Galea |
| Typ | Lenkrolle mit Richtungsfeststeller |
| Norm | EN12530 - Geräterollen |
| Tragfähigkeit bei 3 km/h | 100 kg |
| Statische Tragfähigkeit | 200 kg |
| Temperaturbereich (Minimum) | -20 °C |
| Temperaturbereich (Maximum) | 60 °C |
| Bauhöhe | 162 mm |

RAD

| | |
|--------------------------|-------------------------|
| Material des Radkörpers | Polypropylen |
| Material der Lauffläche | Thermoplastischer Gummi |
| Lager | Gleitlager |
| Fadenschutz | Mit Fadenschutz |
| Durchmesser | 125 mm |
| Breite der Lauffläche | 30 mm |
| Härte der Lauffläche (A) | 87 Shore A |

GEHÄUSE

| | |
|--------------|-----------------------|
| Material | Polyamid |
| Gabelform | Geschlossen |
| Schwenklager | Kugelbahn, zweireihig |
| Ausladung | 40 mm |
| Störkreis | 205 mm |

BEFESTIGUNG

| | |
|--------------------|--------------|
| Befestigungsart | Zapfen, rund |
| Zapfen Durchmesser | 22 mm |
| Zapfenlänge | 40 mm |

GALEA

5071PJH125R05-22X40

EAN 4031582368505



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

