

# STYLEA

5925UJI075B10-11X20

EAN 4031582456219



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



이미지는 원래 제품과 다를 수 있습니다.

## 성능

|        |           |
|--------|-----------|
| 롤 성능   | ● ● ● ○ ○ |
| 움직임 소음 | ● ● ● ○ ○ |
| 내마모성   | ● ● ● ○ ○ |
| 부식방지   | ● ● ● ● ○ |

## 핵심 속성

|           |                     |
|-----------|---------------------|
| 제품명       | Stylea              |
| 하우징 유형    | 휠 브레이크가 장착된 회전식 캐스터 |
| 표준        | EN12528 - 가구용 캐스터   |
| 온도 범위(최소) | -10 °C              |
| 온도 범위(최대) | 40 °C               |
| 총높이       | 81 mm               |
| 전체 너비     | 53 mm               |
| 전체 체중     | 0.19 kg             |

## 휠

|            |                      |
|------------|----------------------|
| 차체 재질      | 폴리아미드                |
| 트레드 재질     | 열가소성 고무              |
| 베어링        | 스페이서 튜브가 장착된 플레인 베어링 |
| 차축         | 리벳                   |
| 스레드 가드     | 스레드가드 없음             |
| 직경         | 75 mm                |
| 트레드 폭      | 8 mm                 |
| 트레드의 경도(D) | 75 Shore D           |

## 하우징

|         |          |
|---------|----------|
| 재료      | 폴리아미드    |
| Fork 외형 | 트윈 휠 하우징 |
| 스위블 베어링 | 스템, 회전   |
| 회전 반경   | 62 mm    |
| 회전 간섭   | 124 mm   |
| 덤 직경    | 22 mm    |

## 피팅

|       |                 |
|-------|-----------------|
| 피팅 유형 | 그립 링이 달린 스템, 칼라 |
| 스템 직경 | 11 mm           |