

ZETA REVERSE

468BUAP200P63

EAN 4031582396454

Номер заказа 00860880



Изображение может отличаться от оригинального продукта

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Производительность рулона ●●●○○

Шум движения ●●●○○

Исчезновение ●●●○○

Устойчивость к коррозии ●●●●○

ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

| | |
|---------------------------------------|---|
| Название продукта | Zeta reverse |
| Тип | Поворотное Колесная опора с Общий тормоз и подпружиненным Тормоз направления |
| Стандартный | EN12532 - Транспортировочное оборудование |
| Грузоподъемность при 4 км/ч | 500 kg |
| Грузоподъемность при 6 км/ч | 400 kg |
| Грузоподъемность статическая | 1000 kg |
| Диапазон температур (минимальный) | -30 °C |
| Диапазон температур (максимальный) | 80 °C |
| Общая высота | 240 mm |
| Общая ширина | 96 mm |
| Общий вес | 3,756 kg |



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

КОЛЕСО

| | |
|-------------------------|-------------------------------------|
| Материал корпуса | Полиамид |
| Материал протектора | Полиуретан, Инжекционный |
| Подшипник | Прецизионный шариковый подшипник |
| Ось | Винт с гайкой |
| Цвет Колесо | Натуральный белый |
| Защита от проводов | С защитой резьбы |
| Диаметр | 200 mm |
| Ширина Протектор | 50 mm |
| Ширина тела | 50 mm |
| Твердость Протектор (A) | 92 Береговая A |
| Твердость Протектор (D) | 42 Береговая D |

КРОНШТЕЙН

| | |
|-----------------------|--|
| Материал | Стальной лист, очень тяжелый |
| Форма Вилы | Широкая, Усиленный |
| Поворотный узел | Две гонки мяча, Усиленный или Нержавеющая сталь |
| Цвет | Пассивированный голубым |
| Офсет (Смещение) | 55 mm |
| Поворотное соединение | 360 mm |
| Диаметр купола | 96 mm |

ФИТИНГ

| | |
|---|------------------------|
| Тип фитинга | Прямоугольная пластина |
| Длина пластины | 137 mm |
| Ширина пластины | 105 mm |
| Длина отверстия пластины (минимальная) | 75 mm |
| Длина отверстия пластины (максимальная) | 80 mm |
| Ширина отверстия пластины (минимальная) | 75 mm |
| Ширина отверстия пластины (максимальная) | 105 mm |
| Диаметр отверстия пластины | 11 mm |

ZETA REVERSE

468BUAP200P63

EAN 4031582396454
Номер заказа 00860880



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ЧЕРТЕЖИ

