

KAPPA

9680IEP300P63 CL67

EAN 4031582348644



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



画像は元の製品と異なる場合があります

パフォーマンス

回転性能	● ● ○ ○ ○
動きのノイズ	● ● ● ● ●
摩擦	● ● ● ○ ○
耐食性	● ● ● ● ○

コア属性

製品名	Kappa
ハウジングタイプ	自在キャスター
標準	EN12532 - 輸送機器
4km/hの耐荷重	600 kg
6km/hの耐荷重	480 kg
静荷重	1200 kg
温度範囲 (最小)	-20 °C
最大温度範囲	85 °C
取付高	355 mm
全幅	110 mm
総重量	7.269 kg

車輪

本体材質	アルミニウム
	柔らかい
トレッド材質	弾性タイヤ、黒、加硫処理
ベアリング	精密ボールベアリング
車軸	ナットでネジ止め
車輪色	ジェットブラック (RAL9005と類似)
スレッドガード	スレッドガードなし
直径	300 mm
トレッド幅	55 mm
ボディ幅	55 mm
トレッドの硬度 (A)	68 ショア

ハウジング

材料	鋳鉄、鍛鉄、重量系
フォーク形状	幅広い、強化版
旋回ベアリング	2つのボールレース、強化版またはステンレス
色	青色被膜保護
オフセット	70 mm
旋回半径	222.5 mm
旋回径	445 mm
	✓
ドーム径	111 mm

KAPPA

9680IEP300P63 CL67

EAN 4031582348644



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

フィッティング

フィッティングタイプ	長方形プレート
プレート長	135 mm
プレート幅	110 mm
プレート穴長 (最小)	75 mm
プレート穴長 (最大)	80 mm
プレート穴幅 (最小)	75 mm
プレート穴幅 (最大)	105 mm
プレート穴径	11 mm

KAPPA

9680IEP300P63 CL67

EAN 4031582348644



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

図面

