

FOOTMASTER

FOOT MASTER GD- 80-F-NYN

EAN 4031582413229



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



画像は元の製品と異なる場合があります

パフォーマンス

回転性能	○ ○ ○ ○ ○
動きのノイズ	○ ○ ○ ○ ○
摩擦	○ ○ ○ ○ ○
耐食性	○ ○ ○ ○ ○

コア属性

製品名	Footmaster
ハウジングタイプ	自在キャスター
3km/hの耐荷重	550 kg
4km/hの耐荷重	550 kg
導電性	いいえ
ステンレス	いいえ
静荷重	550 kg
温度範囲 (最小)	-10 °C
最大温度範囲	90 °C
取付高	102 mm
全幅	86 mm
総重量	2 kg

ハウジング

色	ホワイト
オフセット	46 mm
旋回半径	77.5 mm
旋回径	155 mm
ドーム径	86 mm

車輪

ベアリング	ローラーベアリング、緩衝
車輪色	黒
直径	63 mm
トレッド幅	30 mm
ボディ幅	30 mm

フィッティング

プレート長	90 mm
プレート幅	90 mm
プレート穴長 (最大)	70 mm
プレート穴幅 (最大)	70 mm
プレート穴径	9 mm

FOOTMASTER

FOOT MASTER GD- 80-F-NYN

EAN 4031582413229

注文番号 00062069
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

