製品情報

STYLEA

5925UAP075P40 60x60 RAL9002 TFR

EAN 4031582394504



画像は元の製品と異なる場合があります

パフォーマンス

回転性能	●●●○○
動きのノイズ	●●●○○
摩擦	●●●○○
耐食性	●●●●○

コア属性

製品名	Stylea
ハウジングタイプ	ホイールブレーキ付き自在キャスター
標準	EN12528 - 家具用キャスター
3km/hの耐荷重	80 kg
導電性	いいえ
ステンレス	いいえ
静荷重	160 kg
温度範囲（最小）	-10 °C
最大温度範囲	40 °C
取付高	75 mm
全幅	54 mm

ハウジング

住宅用建材	ポリアミド
フォーク形状	双輪ハウジング
旋回ベアリング	ステム、旋回
色	グレーホワイト（RAL9002）
オフセット	23 mm
旋回半径	81 mm
旋回径	162 mm
ドーム径	30 mm

車輪

本体材質	ポリアミド
トレッド材質	ポリウレタン、樹脂成型
ベアリング	精密ボールベアリング
車軸	リベット止め
スレッドガード	スレッドガード付き
直径	75 mm
トレッド幅	15 mm

フィッティング

フィッティングタイプ	正方形プレート
プレート長	60 mm
プレート幅	60 mm
プレート穴長（最大）	48 mm
プレート穴幅（最大）	48 mm

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

STYLEA

5925UAP075P40 60x60 RAL9002 TFR

EAN 4031582394504

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Product Drawings

