

COMPACTA

1430POI025P60-35x30 (54)

EAN 4031582200966



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Bild kann vom Originalprodukt abweichen

PERFORMANCE

Laufverhalten	● ● ● ● ○
Fahrgeräusch	● ● ● ● ○
Abrieb	● ● ● ● ●
Korrosionsbeständigkeit	● ● ● ● ○

HAUPTMERKMALE

Produktname	Compacta
Typ	Lenkrolle
Norm	EN12528 - Möbelrollen
Tragfähigkeit bei 3 km/h	10 kg
Elektrisch-leitfähig	Nein
Rostfrei	Nein
Statische Tragfähigkeit	20 kg
Temperaturbereich (Minimum)	-20 °C
Temperaturbereich (Maximum)	60 °C
Bauhöhe	36 mm
Gesamtgewicht	0,03 kg

GEHÄUSE

Gehäusematerial	Stahlblech, leicht
Gabelform	Bauchig
Schwenklager	Kugelbahn, einreihig
Farbe	Blaupassiviert
Ausladung	9 mm
Schwenkradius	21,5 mm
Störkreis	43 mm

RAD

Material des Radkörpers	Polypropylen
Material der Lauffläche	Identisch mit Radkörper
Lager	Gleitlager mit Distanzrohr
Achse	Vernietet
Fadenschutz	Ohne Fadenschutz
Durchmesser	25 mm
Breite der Lauffläche	12 mm
Härte der Lauffläche (D)	65 Shore D

BEFESTIGUNG

Befestigungsart	Rechteckige Platte
Plattenlänge	35 mm
Plattenbreite	30 mm
Plattenlochlänge (Maximum)	28 mm
Plattenlochbreite (Maximum)	23 mm
Plattenloch Durchmesser	4,2 mm

COMPACTA

1430POI025P60-35x30 (54)

EAN 4031582200966



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Produktzeichnungen

