



Изображението може да се различава от оригиналния продукт

ИЗПЪЛНЕНИЕ

Производителност на ролката	● ● ● ● ○
Шум от движение	● ● ● ○ ○
Привличане	● ● ● ● ○
Устойчив на корозия	● ● ● ○ ○

ОСНОВНИ АТРИБУТИ

Име на продукта	Novatech
Тип	Колело
Стандартен	EN12532 - Транспортно оборудване
Товароносимост при 4 км/ч	180 kg
Товароносимост при 6 км/ч	140 kg
Електропроводим	Не
Неръждаемост	Не
Статичен Товароносимост	360 kg
Температурен диапазон (минимален)	-10 °C
Температурен диапазон (максимален)	60 °C
Общо тегло	0.4 kg

КОЛЕЛО

Материал на тялото	Стомана, желязо
Материал на резбата	Полиуретан, Пресовано
Лагер	Прецизен сачмен лагер (RS/2RS)
Цвят на Колело	Медено жълто (RAL1005)
Диаметър	100 mm
Ширина на Резба	20 mm
Диаметър на отворите Ос	20 mm
Дължина на центъра	14 mm
Ширина на тялото	20 mm
Твърдост на Резба (A)	92 Бръснач A
Твърдост на Резба (D)	42 Бръснач D

