

ALPHA

3478PVO100P62

EAN 4031582306712

Numero d'ordine 00027123



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'immagine può differire dal prodotto originale

PRESTAZIONI

Prestazioni di rotolamento ●●●○○

Rumore ●●●○○

Attrito ●●●○○

Resistenza alla corrosione ●●●○○

ATTRIBUTI PRINCIPALI

| | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Nome del prodotto | Alpha |
| Tipo | Ruota fissa |
| Standard | EN12532 - Attrezzature di trasporto |
| Portata a 4 km/h | 75 kg |
| Portata statica | 150 kg |
| Intervallo di temperatura (minimo) | -20 °C |
| Intervallo di temperatura (massimo) | 60 °C |
| Altezza totale | 128 mm |
| Larghezza complessiva | 85 mm |
| Peso complessivo | 0,432 kg |

RUOTA

| | |
|-----------------------------|------------------------|
| Materiale del corpo | Polipropilene |
| Materiale del battistrada | Gomma piena, nera |
| Cuscinetto | Cuscinetto piano |
| Asse | Vite con dado |
| Colore Ruota | Nero grafite (RAL9011) |
| Parafili | Senza parafili |
| Diametro | 100 mm |
| Larghezza battistrada | 35 mm |
| Larghezza corpo | 35 mm |
| Durezza del Battistrada (A) | 80 Shore A |

SUPPORTO

| | |
|----------------------|-----------------------------|
| Materiale | Lamiera di acciaio, pesante |
| Forma della forcella | Largo |
| Colore | Passivato blu |

FISSAGGIO

| | |
|----------------------------------|----------------------|
| Tipo di fissaggio | Piastra rettangolare |
| Lunghezza della piastra | 103 mm |
| Larghezza della piastra | 85 mm |
| Lunghezza foro piastra (minima) | 77 mm |
| Lunghezza foro piastra (massima) | 60 mm |
| Larghezza foro piastra (minima) | 77 mm |
| Larghezza foro piastra (massima) | 80 mm |
| Diametro del foro della piastra | 9 mm |

ALPHA

3478PVO100P62

EAN 4031582306712

Numero d'ordine 00027123



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DISEGNI TECNICI

