

ZETA

4688IFP250P63

EAN 4031582366099



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



이미지는 원래 제품과 다를 수 있습니다.

성능

롤 성능	● ● ● ● ○
움직임 소음	● ● ● ● ●
내마모성	● ● ● ○ ○
부식방지	● ● ● ○ ○

핵심 속성

제품명	Zeta
하우징 유형	고정 캐스터
표준	EN12532 - 운송 장비
4km/h에서의 적재 용량	500 kg
6km/h에서의 적재 용량	400 kg
적재 용량 정적	1000 kg
온도 범위(최소)	-20 °C
온도 범위(최대)	85 °C
총높이	290 mm
전체 너비	117 mm
전체 체중	4.048 kg

휠

차체 재질	알루미늄
	부드러운
트레드 재질	탄성 타이어, 비표시, 가황
베어링	정밀 볼 베어링
차축	너트로 고정
휠 색상	회색 / 표시 없음
스레드 가드	스레드가드 없음
직경	250 mm
트레드 폭	50 mm
차체 너비	50 mm
트레드의 경도(A)	67 Shore A

하우징

재료	강판, 매우 무거움
Fork 외형	다양한 강화
색상	파란색 부동태화

피팅

피팅 유형	직사각형 플레이트
플레이트 길이	137 mm
플레이트 너비	117 mm
플레이트 홀 길이(최소)	75 mm
플레이트 홀 길이(최대)	80 mm
플레이트 구멍 너비(최소)	75 mm
플레이트 구멍 너비(최대)	105 mm
플레이트 구멍 직경	11 mm

ZETA

4688IFP250P63

EAN 4031582366099



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

기술 도면

