

FOOTMASTER

FOOT MASTER GAAD-100-ASF-HUD

EAN 4031582495164



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



画像は元の製品と異なる場合があります

パフォーマンス

回転性能	○ ○ ○ ○ ○
動きのノイズ	○ ○ ○ ○ ○
摩擦	○ ○ ○ ○ ○
耐食性	○ ○ ○ ○ ○

コア属性

製品名	Footmaster
ハウジングタイプ	自在キャスター
3km/hの耐荷重	310 kg
温度範囲 (最小)	-10 °C
最大温度範囲	90 °C
取付高	160 mm
全幅	118 mm
総重量	6.94 kg

車輪

ベアリング	未加工ハブ
直径	100 mm
トレッド幅	30 mm
ボディ幅	30 mm

ハウジング

オフセット	30 mm
旋回半径	84 mm
旋回径	168 mm
ドーム径	104 mm

フィッティング

プレート長	112 mm
プレート幅	112 mm
プレート穴長 (最大)	92 mm
プレート穴幅 (最大)	92 mm
プレート穴径	9 mm

FOOTMASTER

FOOT MASTER GAAD-100-ASF-HUD

EAN 4031582495164



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

図面

