

KAPPA

9681IEP250P63 CL67

EAN 4031582315554



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



画像は元の製品と異なる場合があります

パフォーマンス

| | |
|--------|-----------|
| 回転性能 | ● ● ○ ○ ○ |
| 動きのノイズ | ● ● ● ● ● |
| 摩擦 | ● ● ● ○ ○ |
| 耐食性 | ● ● ● ● ○ |

コア属性

| | |
|-----------|----------------|
| 製品名 | Kappa |
| ハウジングタイプ | 方向ロック付き旋回キャスター |
| 標準 | EN12532 - 輸送機器 |
| 4km/hの耐荷重 | 500 kg |
| 6km/hの耐荷重 | 400 kg |
| 静荷重 | 1000 kg |
| 温度範囲 (最小) | -20 °C |
| 最大温度範囲 | 85 °C |
| 取付高 | 305 mm |
| 全幅 | 110 mm |
| 総重量 | 5.901 kg |

車輪

| | |
|-------------|-----------------------|
| 本体材質 | アルミニウム |
| | 柔らかい |
| トレッド材質 | 弾性タイヤ、黒、加硫処理 |
| ベアリング | 精密ボールベアリング |
| 車軸 | ナットでネジ止め |
| 車輪色 | ジェットブラック (RAL9005と類似) |
| スレッドガード | スレッドガードなし |
| 直径 | 250 mm |
| トレッド幅 | 50 mm |
| ボディ幅 | 50 mm |
| トレッドの硬度 (A) | 68 ショア |

ハウジング

| | |
|---------|-----------------------|
| 材料 | 鋳鉄、鍛鉄、重量系 |
| フォーク形状 | 幅広い、強化版 |
| 旋回ベアリング | 2つのボールレース、強化版またはステンレス |
| 色 | 青色被膜保護 |
| オフセット | 61 mm |
| 旋回半径 | 187.5 mm |
| 旋回径 | 375 mm |
| | ✓ |
| ドーム径 | 111 mm |

KAPPA

9681IEP250P63 CL67

EAN 4031582315554



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

フィッティング

| | |
|-------------|---------|
| フィッティングタイプ | 長方形プレート |
| プレート長 | 135 mm |
| プレート幅 | 110 mm |
| プレート穴長 (最小) | 75 mm |
| プレート穴長 (最大) | 80 mm |
| プレート穴幅 (最小) | 75 mm |
| プレート穴幅 (最大) | 105 mm |
| プレート穴径 | 11 mm |

KAPPA

9681IEP250P63 CL67

EAN 4031582315554



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

図面

