

# FOOTMASTER

FOOT MASTER GAGD-075-ASF-HUD

EAN 4031582496567  
Bestelnummer 00800207

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan verschillen van het oorspronkelijke product

## PRESTATIES

Rolprestaties	○ ○ ○ ○ ○
Bewegingsgeluid	○ ○ ○ ○ ○
Verloop	○ ○ ○ ○ ○
Corrosieweerstand	○ ○ ○ ○ ○

## KERNKENMERKEN

Productnaam	Footmaster
Type	Zwenkwiel
Draagvermogen bij 3 km/u	250 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-10 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	90 °C
Totale hoogte	123 mm
Totale breedte	118 mm
Totaal gewicht	5,289 kg

## WIEL

Lager	Onbewerkte naaf
Diameter	75 mm
Breedte Loopvlak	30 mm
Breedte wielkern	30 mm

## VORK

Offset	30 mm
Zwenk radius	72 mm
Uitzwenking	144 mm
Diameter koepel	104 mm

## BEVESTIGING

Lengte plaat	112 mm
Breedte plaat	112 mm
Lengte bevestigingsgat (maximaal)	92 mm
Breedte bevestigingsgat (maximaal)	92 mm
Diameter bevestigingsgat	9 mm