

ALPHA STAINLESS

8470PID125P62

EAN 4031582381542
Objednávací číslo 00035588



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

VÝKON

Valivý odpor ●●●○○

Hlučnost ●●●●○

Opotřebení ●●●○○

Odolné vůči korozi ●●●●●

ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

| | |
|-----------------------------|------------------------------|
| Název produktu | Alpha stainless |
| Typ | Otočné Kolečko |
| Norma | EN12532 – Přepravní vybavení |
| Nosnost 4 km/h | 100 kg |
| Nerezové | ✓ |
| Statická Nosnost | 200 kg |
| Rozsah teploty (minimální) | -20 °C |
| Teplotní rozsah (maximální) | 60 °C |
| Celková výška | 155 mm |
| Stavební výška | 75 mm |
| Celková hmotnost | 1,055 kg |

KOLO

| | |
|--------------------|---------------------------|
| Materiál středu | Polyprpylen |
| Materiál běhounu | Tvrdá guma, neoznačující |
| Ložisko | Valivé ložisko, Nerezové |
| Osa kola | Šroub s maticí |
| Barva Kola | Grafitově černá (RAL9011) |
| Průměr | 125 mm |
| Šířka Běhoun | 37 mm |
| Šířka středu kola | 37 mm |
| Tvrdost Běhoun (A) | 80 krůček A |

UCHYCENÍ

| | |
|-----------------|----------------------|
| Materiál | Nerezové ocel, těžká |
| Tvar Vidlice | Široký |
| Otočné ložisko | Dva míčové závody |
| Barva vidlice | Nerezové ocel |
| Vyosení | 40 mm |
| Poloměr otáčení | 102,5 mm |
| Průměr otáčení | 205 mm |
| Poloměr otáčení | 75 mm |

MONTÁŽ

| | |
|---------------------------------|----------------------|
| Typ uchycení | Obdélníková destička |
| Délka plotny | 105 mm |
| Šířka plotny | 85 mm |
| Délka otvoru plotny (minimální) | 77 mm |
| Délka otvoru plotny (maximální) | 60 mm |
| Šířka otvoru plotny (minimální) | 77 mm |
| Šířka otvoru plotny (maximální) | 80 mm |
| Průměr otvoru plotny | 9 mm |

ALPHA STAINLESS

8470PID125P62

EAN 4031582381542
Objednáací číslo 00035588



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNICKÉ VÝKRESY

B470U00125P62-neu

