PRODUKTINFORMATION

STYLEA

5920UJI075L51-11D20 HH 9006/9011

EAN 4031582335996



Bild kann vom Originalprodukt abweichen

PERFORMANCE

Laufverhalten	●●●○○
Fahrgeräusch	●●●○○
Abrieb	●●●○○
Korrosionsbeständigkeit	●●●●○

HAUPTMERKMALE

Produktname	Stylea
Typ	Lenkrolle
Norm	EN12528 - Möbelrollen
Tragfähigkeit bei 3 km/h	50 kg
Elektrisch-leitfähig	Nein
Rostfrei	Nein
Statische Tragfähigkeit	100 kg
Temperaturbereich (Minimum)	-20 °C
Temperaturbereich (Maximum)	60 °C
Bauhöhe	89 mm
Gesamtbreite	54 mm
Gesamtgewicht	0,15 kg

GEHÄUSE

Gehäusematerial	Polyamid
Gabelform	Doppelrollen-Gehäuse
Schwenklager	Stift, drehbar
Farbe	Weißaluminium (ähnlich RAL9006)
Ausladung	38 mm
Schwenkradius	62 mm
Störkreis	124 mm
Dom Durchmesser	20 mm

RAD

Material des Radkörpers	Polyamid
Material der Lauffläche	Thermoplastischer Gummi
Lager	Gleitlager mit Distanzrohr
Achse	Vernietet
Laufflächenfarbe	Graphit schwarz (RAL9011)
Radfarbe	Weißaluminium (ähnlich RAL9006)
Fadenschutz	Ohne Fadenschutz
Durchmesser	75 mm
Breite der Lauffläche	8 mm
Achsloch Durchmesser	0 mm
Nabenlänge	0 mm
Breite des Radkörpers	8 mm
Härte der Lauffläche (A)	87 Shore A

BEFESTIGUNG

Befestigungsart	Blindloch für Bundstift B10
Rückenloch Durchmesser	11 mm

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

STYLEA

5920UJI075L51-11D20 HH 9006/9011

EAN 4031582335996

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Produktzeichnungen

