

ALPHA STAINLESS

8470BOG100P30-11 HT

EAN 4031582378184

Номер замовлення 00061131



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

ЕФЕКТИВНІСТЬ

Продуктивність рулону ●●●○○

Шум руху ●●○○○○

Атриція ●●●●●

Стійкість до корозії ●●●●●

ОСНОВНІ АТРИБУТИ

Назва продукту	Alpha stainless
Тип	Поворотний Колісна опора
Стандартний	EN12532 - Транспортувальне обладнання
Обвантажопідйомність 4 км/год	125 kg
Нержавіюча сталь	✓
Статичний Вантажопідйомність	250 kg
Діапазон температур (мінімальний)	-40 °C
Діапазон температур (максимальний)	250 °C
Загальна висота	128 mm
Загальна ширина	75 mm
Загальна вага	0,682 kg

КОЛЕСО

Матеріал тіла	Пластик термосеанс, термостійкий
Матеріал протектору	Ідентичність з корпусом Колесо
Носіння	Сухий втулка підшипника
Вісь	Пригвинчено гайкою
Колір Колесо	Чорний
Діаметр	100 mm
Протектор	35 mm
Ширина тіла	35 mm
Твердість Протектор (D)	90 Прибережна D

КРОНШТЕЙН

Матеріал	Нержавіюча сталь, важка
Вила Форма	Широка
Поворотний вузол	Дві м'ячі перегони
Колір	Нержавіюча сталь
Офсет (Зсув)	41 mm
Радіус повороту	91 mm
Поворотне з'єднання	182 mm
Діаметр ковпачка	75 mm

ВСТАНОВЛЕННЯ

Тип налаштування	Отвір під болт
Діаметр Болт отвору Діаметр отвору	11 mm

ALPHA STAINLESS

8470BOG100P30-11 HT

EAN 4031582378184

Номер замовлення 00061131



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

ТЕХНІЧНІ КРЕСЛЕННЯ

8470UDD100P30- ϕ 11

