

ALPHA STAINLESS

8470UFX100P30-11

EAN 4031582370119



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



이미지는 원래 제품과 다를 수 있습니다.

성능

| | |
|--------|-----------|
| 롤 성능 | ● ● ● ○ ○ |
| 움직임 소음 | ● ● ● ● ● |
| 내마모성 | ● ● ● ○ ○ |
| 부식방지 | ● ● ● ● ● |

핵심 속성

| | |
|----------------|-----------------|
| 제품명 | Alpha stainless |
| 하우징 유형 | 회전 캐스터 |
| 표준 | EN12532 - 운송 장비 |
| 4km/h에서의 적재 용량 | 150 kg |
| 스테인리스 | ✓ |
| 정지 중 하중용량 | 300 kg |
| 온도 범위(최소) | -20 °C |
| 온도 범위(최대) | 80 °C |
| 총높이 | 128 mm |
| 전체 체중 | 0.817 kg |

휠

| | |
|------------|-----------------|
| 차체 재질 | 폴리아미드 |
| | 부드러운 |
| 트레드 재질 | 탄성 타이어, 비표시, 가황 |
| 베어링 | 정밀 볼 베어링, 밀봉된 |
| 차축 | 너트로 고정 |
| 스레드 가드 | 스레드가드 포함 |
| 직경 | 100 mm |
| 트레드 폭 | 34 mm |
| 트레드의 경도(A) | 64 Shore A |

하우징

| | |
|---------|--------------|
| 재료 | 스테인리스 스틸, 헤비 |
| Fork 외형 | 다양한 |
| 스위블 베어링 | 볼 레이스 2회 |
| 오프셋 | 41 mm |
| 회전 반경 | 91 mm |
| 회전 간섭 | 182 mm |

피팅

| | |
|---------|-------|
| 피팅 유형 | 볼트홀 |
| 볼트 홀 직경 | 11 mm |

ALPHA STAINLESS

8470UFX100P30-11

EAN 4031582370119



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

기술 도면

