



画像は元の製品と異なる場合があります

パフォーマンス

回転性能	●●●○○
動きのノイズ	●●●○○
摩擦	●●●○○
耐食性	●●●●○

コア属性

製品名	Galea
ハウジングタイプ	自在キャスター
標準	EN12530 - デバイスカスター
3km/hの耐荷重	100 kg
導電性	いいえ
ステンレス	いいえ
静荷重	200 kg
温度範囲 (最小)	-20 °C
最大温度範囲	60 °C
取付高	162 mm
全幅	65 mm
総重量	0.62 kg

ハウジング

住宅用建材	ポリアミド
フォーク形状	クローズ
旋回ベアリング	2つのボールレース
色	ライトグレー (RAL7035)
オフセット	40 mm
旋回半径	95 mm
旋回径	190 mm
ドーム径	59 mm

車輪

本体材質	ポリプロピレン
トレッド材質	熱可塑性ゴム
ベアリング	精密ボールベアリング
トレッド色	トラフィックグレーA (RAL7042)
車輪色	トラフィックグレーA (RAL7042)
スレッドガード	スレッドガード付き
直径	125 mm
トレッド幅	30 mm
車軸穴径	0 mm
ハブの長さ	0 mm
ボディ幅	30 mm
トレッドの硬度 (A)	90 ショアA

フィッティング

フィッティングタイプ	ソリッドステム、丸型
ボルト径	22 mm
ボルト長	40 mm

GALEA

5070PJP125R05-22X40 7035/7042/7035/7035

EAN 4031582308853

注文番号 00073989
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

