

NOVATECH

ETP080X30-Ø12 HL28_TBE

EAN 4031582438055



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Bild kann vom Originalprodukt abweichen

PERFORMANCE

Laufverhalten	● ● ● ● ○
Fahrgeräusch	● ● ● ○ ○
Abrieb	● ● ● ● ○
Korrosionsbeständigkeit	● ● ● ○ ○

HAUPTMERKMALE

Produktname	Novatech
Gehäusetyp	Rad
Tragfähigkeit bei 3 km/h	180 kg
Temperaturbereich (Minimum)	-20 °C
Temperaturbereich (Maximum)	60 °C
Gesamtgewicht	0,496 kg

RAD

Material des Radkörpers	Stahl, Eisen
Material der Lauffläche	Polyurethan, gegossen
Lager	Präzisionskugellager
Fadenschutz	Mit Fadenschutz
Durchmesser	80 mm
Breite der Lauffläche	30 mm
Achsloch Durchmesser	12 mm
Nabenlänge	28 mm
Härte der Lauffläche (A)	92 Shore A
Lagertyp	6201

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

