

BASETECH

POO080x34-Ø12 RAL9011

EAN 4031582320732



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



画像は元の製品と異なる場合があります

パフォーマンス

回転性能	● ● ● ○ ○
動きのノイズ	● ● ● ○ ○
摩擦	● ● ● ● ●
耐食性	● ● ● ○ ○

コア属性

製品名	Basetech
ハウジングタイプ	車輪
標準	EN12532 - 輸送機器
4km/hの耐荷重	125 kg
導電性	いいえ
ステンレス	いいえ
静荷重	250 kg
温度範囲 (最小)	-20 °C
最大温度範囲	60 °C
総重量	0.06 kg

車輪

本体材質	ポリプロピレン
トレッド材質	車輪本体と同一
ベアリング	プレーンベアリング
スレッドガード	スレッドガードなし
直径	80 mm
トレッド幅	34 mm
車軸穴径	12.1 mm
ハブの長さ	44.4 mm
トレッドの硬度 (D)	65 ショアD

