

AGILA

2477PJO075R07-19/21,5

EAN 4031582326253



画像は元の製品と異なる場合があります

パフォーマンス

回転性能	● ● ● ○ ○
動きのノイズ	● ● ● ● ○
摩擦	● ● ● ○ ○
耐食性	● ● ● ○ ○

コア属性

製品名	Agila
ハウジングタイプ	トータルロック付き自在キャスター
標準	EN12530 - デバイスカスター
3km/hの耐荷重	60 kg
静荷重	120 kg
温度範囲 (最小)	-10 °C
最大温度範囲	40 °C
取付高	103 mm
全幅	43 mm
総重量	0.378 kg



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

車輪

本体材質	ポリプロピレン
トレッド材質	熱可塑性ゴム
ベアリング	プレーンベアリング
車輪色	シルバークレー (RAL7001)
スレッドガード	スレッドガードなし
直径	75 mm
トレッド幅	25 mm
ボディ幅	25 mm
トレッドの硬度 (A)	87 ショアA

ハウジング

材料	スチール、中量系
フォーク形状	幅の広い
旋回ベアリング	2つのボールレース
色	青色被膜保護
オフセット	24 mm
旋回半径	80 mm
旋回径	160 mm
ドーム径	43 mm

フィッティング

フィッティングタイプ	合成エキスパンダー、丸型
ステム長	22 mm
エキスパンダーフィッティング (最小)	19 mm
エキスパンダーフィッティング (最大)	22 mm
ヒント	ご注文の際は、必要なチューブ内径を指定してください。

AGILA

2477PJO075R07-19/21,5

EAN 4031582326253



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

図面

