

MAXTECH

PNR400x90-Ø10 HL129 yellow with axle

EAN 4031582438192



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Bild kann vom Originalprodukt abweichen

RAD

Material des Radkörpers	Polypropylen
Material der Lauffläche	Polyurethan, geschäumt
Lager	Rollenlager
Fadenschutz	Ohne Fadenschutz
Durchmesser	400 mm
Breite der Lauffläche	90 mm
Achsloch Durchmesser	10 mm
Nabenlänge	129 mm

PERFORMANCE

Laufverhalten	● ● ● ○ ○
Fahrgeräusch	● ● ● ○ ○
Abrieb	● ● ● ○ ○
Korrosionsbeständigkeit	● ● ● ○ ○

HAUPTMERKMALE

Produktname	Maxtech
Typ	Rad
Tragfähigkeit bei 3 km/h	145 kg
Elektrisch-leitfähig	Nein
Rostfrei	Nein
Statische Tragfähigkeit	290 kg
Gesamtgewicht	3 kg

MAXTECH

PNR400x90-Ø10 HL129 yellow with axle

EAN 4031582438192



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Produktzeichnungen

