

# MAXTECH

PNR400x90-Ø10 HL129 yellow with axle

EAN 4031582438192



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Bild kann vom Originalprodukt abweichen

## RAD

|                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| Material des Radkörpers | Polypropylen           |
| Material der Lauffläche | Polyurethan, geschäumt |
| Lager                   | Rollenlager            |
| Fadenschutz             | Ohne Fadenschutz       |
| Durchmesser             | 400 mm                 |
| Breite der Lauffläche   | 90 mm                  |
| Achsloch Durchmesser    | 10 mm                  |
| Nabenlänge              | 129 mm                 |

## PERFORMANCE

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Laufverhalten           | ● ● ● ○ ○ |
| Fahrgeräusch            | ● ● ● ○ ○ |
| Abrieb                  | ● ● ● ○ ○ |
| Korrosionsbeständigkeit | ● ● ● ○ ○ |

## HAUPTMERKMALE

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| Produktname              | Maxtech |
| Typ                      | Rad     |
| Tragfähigkeit bei 3 km/h | 145 kg  |
| Elektrisch-leitfähig     | Nein    |
| Rostfrei                 | Nein    |
| Statische Tragfähigkeit  | 290 kg  |
| Gesamtgewicht            | 3 kg    |

# MAXTECH

PNR400x90-Ø10 HL129 yellow with axle

EAN 4031582438192



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Produktzeichnungen

