PRODUKTINFORMATION

MAXTECH

PNR400x90-Ø10 HL129 yellow with axle

EAN 4031582438192

Bild kann vom Originalprodukt abweichen

PERFORMANCE

Laufverhalten	●●●○○
Fahrgeräusch	●●●○○
Abrieb	●●●○○
Korrosionsbeständigkeit	●●●○○

HAUPTMERKMALE

Produktname	Maxtech
Typ	Rad
Tragfähigkeit bei 3 km/h	145 kg
Elektrisch-leitfähig	Nein
Rostfrei	Nein
Statische Tragfähigkeit	290 kg
Gesamtgewicht	3 kg

RAD

Material des Radkörpers	Polypropylen
Material der Lauffläche	Polyurethan, geschäumt
Lager	Rollenlager
Fadenschutz	Ohne Fadenschutz
Durchmesser	400 mm
Breite der Lauffläche	90 mm
Achsloch Durchmesser	10 mm
Nabenlänge	129 mm

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

MAXTECH

PNR400x90-Ø10 HL129 yellow with axle

EAN 4031582438192

Produktzeichnungen



© Copyright 2026 TENTE International GmbH